

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm, 6 Schublade(n), Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 404239



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/5x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schrantyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1200 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	715 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	600 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Schubladen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/5x200 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	5 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	50 kg	Garantie	10 Jahre
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	97 kg
Auszug Schublade	85 %		

Zubehör

404280		Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404298		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 715 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404299		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 715 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404301		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 715 mm, Rückseite magnetisch

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau