



Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Spezial-Steckschlüsselsatz für zöllige Schrauben.

36 Teile. Für 1/4" (6,3 mm) - und 1/2" (12,5 mm) -Antrieb. In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten.



Einsätze für 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm): 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16". HX-Schraubereinsätze 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4".

Einsätze für 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm): 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1 1/8".

Fünf abgewinkelte Innensechskantschlüssel Größen 0,05" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8". 1/4"-Adapter.

NO 23 114

❶ Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten im Deckel dauerhaft fixiert.

❷ Unsere Testmechaniker bevorzugen für Steckschlüsselsätze Stahlkästen: Sie sind robust und vor allem kompakt - viel Werkzeug, übersichtlich auf kleiner Fläche.



Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten.



Socket und Einsätze aus CrV-Stahl. Klingen aus hochfestem mit Chrom, Silizium, Mangan, Molybdän legiertem Spezialstahl für extreme Härte und Verdrehzähigkeit.



Optimaler Oberflächenschutz der CrV-Socket: 2x vernickelt und 1x verchromt.



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.