

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
234205019	1	132	

DUOveral Plus, 6=12, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>, 3m, anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit



Technische Daten		234205019
Gehäuseform		rechteckig
Werkstoff		Kunststoff
Werkstoffgüte		Thermoplast
Oberfläche		unbehandelt
Ausführung der Oberfläche		matt
Farbe		anthrazit
Schutzart (IP)		IP20
Winkel verdrehter Zentraleinsatz		35°
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen		6
Anzahl der Euro-Steckdosen		12
Anzahl der CEE-Steckdosen		0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift		0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen		0
FI-Schalter		Nein
Netzrentstörfilter		Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen		0
Überspannungsschutz		Nein
Nennstrom		16A
Aderquerschnitt		1,5mm <sup>2</sup>
Mit Deckel		Nein
Transparent		Nein
Länge der Zuleitung		3m
Verdrehter Zentraleinsatz		Ja