



Beispiel

Bestellzeichen: P 080806
Artikelnummer: 7094140
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004338
E-Nummer:
 Finland: 3423655
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212005604
 Elektrische Nummer Italien: 7331010
 Elektrische Nummer Schweden: 2536205

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|--------------------------------|------------------|--------|------|--|
| mm: | 80 | 75 | 55 | Schutzart (EN 60529): IP66 |
| inch: | 3.1 | 3.0 | 2.2 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: | Polyester | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Unterteilfarbe: | RAL 7001 | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelschraubenmaterial | Rostfreier Stahl | | | Brandklassifikation: UL 746C 5V |
| : | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Deckelfarbe: | RAL 7001 | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Dichtungsmaterial: | EPDM | | | |

| Temperatur Bereich: | |
|---------------------------------------|----------------|
| Temperatur °C (Kurzzeit): | -50 ... 120 °C |
| Temperatur °C (Dauergebrauch) | -40 ... 80 °C |
| : | |
| Temperatur °F (Kurzzeit): | -60 ... 250 °F |
| Temperatur °F (Dauergebrauch): | -40 ... 175 °F |

