

## Handlaufkatze

Zuglast 10000 kg, Flanschbreite 90 - 220 mm

Artikelnummer: 907973



## Handlaufkatze

### Traglast 10000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 10000 kg
- Flanschbreite 90 - 220 mm
- Breite x Tiefe 403 x 389 mm
- mindestens 1,7 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 136 / 156 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 48 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	156 mm
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Min. Kurvenradius	1,7 m
Zuglast	10000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung	Hub manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	90-220 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010

Breite	403 mm	Maß F	285 mm
Tiefe	389 mm	Maß G	3 mm
Durchmesser Laufrad innen	136 mm	Gewicht	48 kg

## Zubehör

908171	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 10000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar