

Broszura informacyjna

87 00 100

KNIPEX Cobra® XS

Szczypce nastawne do rur

DIN ISO 8976



- Optymalny dostęp do wąskich przestrzeni: wyjątkowokompaktowa konstrukcja, bardzo smukła główka
- Precyzyjna regulacja jedną ręką umożliwia bezproblemowe dosunięcie szczęk i dopasowania do różnych wielkości detali
- Pewny chwyt przez cały okres użytkowania narzędzia dzięki odporności na zużycie
- Zakres chwytu – śr. 28 mm (1 cal), rozmiar klucza do 24 mm – tylko dł. 100 mm
- Złącze wsuwkowe: jakość i trwałość dzięki podw. prowadnicy
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami: ok. 60 HRC
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniu
- 11 pozycji ustawienia umożliwia precyzyjną regulację


Ogólna

Nr art.	87 00 100
EAN	4003773085836
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	wytlaczana, chropowata powierzchnia
Waga	62 g
Wymiary	100 x 30 x 10 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	24 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 28 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Samozaciskowe i odporne - po prostu oryginalne szczytce do rur KNIPEX

