

Productinformatie

97 51 10

Krimptang voor Western-stekkers



- Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermd telefoonkabels
- Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed); lange vorm
- Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte
- Ook voor het afstrippen van ronde kabels
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	340 g
Afmetingen	190 x 70 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Aantal krimpprofielen	2
	Westernstekkers

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



