

## Bauer container voor gevaarlijke stoffen GD-N/R

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1457 x 1437 x 1500 mm, voor 4 x 200 liter vat, bodemopvangbak met rooster, Uitgerust met klapdeur als oprijplaat, rooster en bodemopvangbak, sokkel



Artikelnummer: 222474

## Bauer depot voor gevaarlijke stoffen GD-N/R

container voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag onder dak, buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- hoogte x breedte x diepte 1457 x 1437 x 1500 mm
- voor 4 x 200 liter vat
- met klapdeur (opent naar boven)
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- constructie van staal
- bodemopvangbak met rooster
- Uitgerust met klapdeur als oprijplaat, rooster en bodemopvangbak
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met opklapbaar dak
- sokkel



### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	220 l
type container	container voor gevaarlijke stoffen	afsluitbaar	ja

opslagplaats	onder dak, buiten	dak	opklapbaar
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	type deur	klapdeur (opent naar boven)
hoogte	1457 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1437 mm	materiaal	staal
diepte	1500 mm	oppervlak	verzinkt
container uitrusting	klapdeur als oprijplaat, rooster en bodemopvangbak	materiaal rooster	staal
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	4 x 200 liter vat	gewicht	290 kg