

Der professionelle Netzwerk-Etikettendrucker für breite Versand-Etiketten



Kompatibilität mit Software für Versand- Etiketten dank 4 Zoll breiter Etiketten



Crop-Funktion

Etiketten auf A4-Seiten automatisch extrahieren und in einzelne Etiketten umwandeln

The image shows a screenshot of Adobe Acrobat Pro DC with a PDF document open. The document contains a grid of labels, each with a barcode and the text "Test printer - do not purchase Used, Acceptable". A "Brother QL-1100 Properties" dialog box is open, showing the "Crop Print" tab. The dialog box has the following settings:

- Automatically print individual labels with barcodes.
- Automatically identifies and crops individual labels (including barcodes), from an A4/Letter sized sheet, then prints each label one by one.
- Label/Paper Size: 29mm x 90mm
- Copies: 1
- Quality: Give priority to print speed, 300 x 300 dpi
- Option: ABC ABC
- Trim tape: Off
- Halftone: Binary
- Brightness: 0
- Contrast: 0
- Distributed Printing: Off

Green arrows point from the "Crop Print" dialog box to a vertical stack of individual label templates on the right side of the image. The stack consists of 10 empty label templates, each with a rounded rectangular border and a central area for a barcode and text.

Allgemein

Artikelnummer	QL1110NWBZG1
Druckverfahren	Thermodirekt
Max. Druckauflösung	300 x 300 dpi (Standard)
Max. Druckhöhe	101,6 mm
Max. Etikettenbreite	103,6 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
Schneideeinheit	Automatisch
Anzahl Tasten	6
Druckemulationen	Raster ESC/P P-touch Template ZPL/ZPL II (auf Anfrage)
Crop-Funktion (Ausgeschnitten drucken)	Ja (A4/Letter)
Speicher	6 MB 255 Vorlagen
Integrierte Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Integrierte Schriftgrößen	Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)
Integrierte Barcodes	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec

Schnittstellen

USB	USB 2.0 Full Speed (Typ B) USB-Host (HID Klasse)
LAN	10/100 Base-TX EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
Airprint	Ja
MFi	Ja

Etiketten Design Software

Kompatibilität	Windows, Mac
Bildunterstützung	Windows: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto Mac: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, JPEG
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftgrößen	Alle installierten Größen
Schriftstile	10
Rahmen	Windows: 154 Mac: 126
Einstellbare Etikettenlänge	25,4-3000 mm
Spiegeldruck	Ja
Vertikaldruck	Ja
Barcodes	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB, AztecCode (nur unter Windows)
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
Mehrfachausdruck	1-9999
Nummerierung	1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
Layoutvorlagen laden/speichern	Ja
Add-In-Funktion (nur Windows)	Word, Outlook, Excel
Datenbankverknüpfung	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xslm, accdb, Microsoft® SQL Server Datenbank Mac: csv, txt
Download Etikettenvorlagen	Ja



Kompatibilität

Computer Windows, Mac, Linux

P-touch Editor Lite LAN Windows

iPrint&Label App iOS/Android

Print SDK iOS/Android

b-PAC SDK Windows

Verbrauchsmaterial

DK-Endlos-Etiketten 12/29/38/50/54/62/102/103 mm

29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23

DK-Einzel-Etiketten mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 102 x
51 mm, 102 x 152 mm, 103 x 164 mm
Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung 170 x 222 x 151 mm (B x T x H)
1,73 kg

Mit Verpackung 240 x 295 x 245 mm (B x T x H)
3 kg

**Master Karton
(3 Geräte)** 735 x 308 x 269 mm (B x T x H)
9,8 kg

Sonstiges

Lieferumfang Etikettendrucker QL-1110NWB
2 Starter-Etikettenrollen
(Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, 41 Stück;
Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m)
Netzkabel und -adapter
USB-Kabel
Dokumentation



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com