

Blume Förderanlagen Rollenbahn

Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn
Länge x Breite 1,5 m x 600 mm,
Achsabstand 75 mm

Artikelnummer: 399588



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

Gerade

Rollenbahn














- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1,5 m x 600 mm
- Breite 640 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	800 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm

Material Rolle	Kunststoff	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	50 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	1,5 m	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	600 mm	Gewicht	22 kg
Breite	640 mm		

Zubehör

416031		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 75 mm
416122		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 75 mm
424517		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Rollendurchmesser 50 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 600 mm, Achsabstand 75 mm, mit Scharnieren und Handgriff
428642		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428686		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428733		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428777		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428813		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428857		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429044		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429088		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429157		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429215		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
588423		Endanschlag für Allseiten-Bahn, für Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung