

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 55 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 18 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm



Artikelnummer: 524971

## BS-ROLLEN Kunststoff-Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle




- Traglast 55 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchstabil
- Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 26 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	70 mm
Traglast	55 kg	Radbreite	18 mm
Bereifung	Kunststoff	Ausladung	26 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Lauffläche Eigenschaft	bruchstabil

Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	45x45 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	6,5 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,154 kg
Schwenklager	Kugellager		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen