

# Univerzális Height Master

## Sorozat 515

Univerzális Height Master jellemzői:


- Lépcsőzetesen elrendezett mérőhasábok azonos szinteken dupla mérőfelülettel.
- Minden Height Master támogatja a referencia magasság beállítását.
- Faladában szállítva.



515-322

### Metrikus

| No.     | Tartomány [mm] | Hasáb lépés     | Mozgatási hiba      | Visszaállási hiba | Tömeg [kg] |
|---------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|
| 515-322 | 5-310          | 20 mm (lépcsős) | $\pm 1 \mu\text{m}$ | 1 $\mu\text{m}$   | 23         |



- A-magasság
1. Skála 280.000 mm
  2. Számláló 5.670 mm
  3. Dob 0.000 mm


285.670 mm

### Specifikáció

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Hasáb illesztés       | Lépcsős (515-310 : egyenes) |
| Mikrométer beállítás  | 20 mm                       |
| Mikrométer mozgítás   | 0,5 mm/ford.                |
| Hasábosztás pontosság | $\pm 1,5 \mu\text{m}$       |
| Párhuzamosság         | 1 $\mu\text{m}$             |
| Skálaosztás           | 0,001 mm                    |

### Külön tartozék


| No.     | Leírás                                             |
|---------|----------------------------------------------------|
| 515-112 | Másodlagos hasábkészlet Bore gage-hez, for 515-322 |



Lépcsős 20 mm-es mérőhasábok



Egysoros 10 mm-es mérőhasábok (mozgatható) 515-310



Függőleges elrendezés



Kiemelő láb (opció)