

Micrómetro

Yunque ajustable

Mitutoyo

Aplicación:

Para medir, por ejemplo, diámetros de vástago, dimensiones externas de las piezas, etc.

Modelo:

- Tambor de escala en cromo semibrillante y funda
- Superficies de medición con punta de metal duro
- Recorrido de husillo de 50 mm

Ventaja:

- Construcción robusta, resistente y ligera para grandes rangos de medida

Suministro:

Incluye caja y dos estándares de ajuste



N.º ref.	32016122
Marca	MITUTOYO
Número de pieza del fabricante	105-412
Mostrar	Nonio
Rango de medición de longitud mín./máx.	1400-1500 mm
Nonio	0,01 mm
Diámetro de la superficie de medición	8 mm
Incrementos del husillo de medición	0,5 mm
Fijación de husillo	Sí
Límite de error	26 µm
Fuerza de medición mínima/máxima	5-10 N
Grupo de calibración	D
Código del sistema armonizado	90173000
Peso bruto	13,400 kg