

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 220 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159284



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 220 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	220 kg	Gesamthöhe	235 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Platte	138 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	109 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	1,75 kg