

ROLINE LineSecure 1500R

Art.nr.	19.40.1116
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1116
EAN (een stuk)	7611990154968



LineSecure UPS's werk met de "buck & boost" -lijn interactieve technologie; gebruikt wanneer betrouwbare bescherming tegen sterke spanningsschommelingen essentieel is. Beschermen tegen: stroomuitval, stroomuitval, stroomstoot, onder spanning, overspanning.

Producteigenschappen:

- Compact, stil, gebruiksvriendelijk
 - Desktop en 19 "RM-modellen
 - Kortsluiting en overbelastingsbeveiliging
 - AVR (automatische spanningsregeling)
 - ABM (Automatic Battery Management) verhoogt de levensduur van de batterij tot 50%
 - Telefoon- / modemverbindingen
 - Shutdown-software inclusief licentie voor 1 server
 - Seriële poort voor geavanceerde Power Management Software (incl. Levering)
 - UPS Management Software: Windows NT / 2k / XP / 7/8 / Server 2003/2008/2012 x86 / x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Inhoud: UPS, kabelset, software-cd

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive, Rackmount
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset

Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 / 960
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	25 kg
Afmeting (HxBxD)	130 x 483 x 381 mm
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	RS232
RS-232 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee

Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	LED
Gebruiksindicatie LED	6 LED
Gebruiksindicatie Display	--
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Conformiteit	CE