

Halogenlampe JDR 50,67x75mm, E14 240V 50W

Artikel-Nr. 13012

Lampenleistung: 50 W
 Lampenspannung: 240 - 240 V
 Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe
 Sockel: E14
 Ausstrahlungswinkel: 40 °
 Durchmesser: 50.67 mm
 Gesamtlänge: 75 mm
 Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
 UV-Schutz: Ja
 Trafo integriert: Ja
 Cool Beam: Ja
 Typenbezeichnung PAR: 16
 Ausführung: Spot
 Infrarottechnik: Nein



Halogenlampe JDR 50,67x75mm Halogenlampe JDR mit Reflektor 40° mit Abdeckglas, E14, klar - ! Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich !, Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:27:53



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.