

Broszura informacyjna

46 11 A3

Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 A

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM Ø

Ogólna	
Nr art.	46 11 A3
EAN	4003773033974
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	220 g
Wymiary	210 x 42 x 16 mm
Norma	DIN 5254 A
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 40 – 100 mm
Kończówki (średnica)	Ø 2,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych