

Termékinformációk

46 20 A61

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B



Ø \sphericalangle 90°

- Kioldható zárószerkezettel
- Kicserélhető csúcsokkal, nemesített acélból
- Fekete porfesték-bevonattal
- DIN 5254 B: 90°-os hegyek
- Fogótest: hengerelt acél, nagy szilárdságú
- Csúcsok: speciális szerszámacél, olajban edzett

Általános

Cikkszám	46 20 A61
EAN	4003773025030
Fogó	fekete porfesték-bevonattal
Súly	1.826 g
Méret	580 x 151 x 17 mm
Szabvány	DIN 5254 B

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 252 – 400 mm
Csúcsok (átmérő)	4,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk