

Hanselifter pallethefwagen

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1800 x 160 mm,
zwenkwielen met nylon-banden,
breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen
enkel met nylon-banden, breedte x
Ø 80 x 94 mm



Artikelnummer: 507394



Hanselifter Palletheftruck

Draagvermogen 2000 kg


pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1800 x 160 mm
- draagbreedte 535 mm
- vorken met markering voor de dwarsopname van pallets en klimwielen
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 80 x 94 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchroomd en geslepen
- lengte 2185 mm
- gewicht 125 kg








Technische details

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| hijswerktuig | hefwagen | diameter zwenkwielen | 200 mm |
| hefwagentype | pallethefwagen | breedte zwenkwielen | 50 mm |
| draagvermogen | 2000 kg | lengte | 2185 mm |
| lengte vork | 1800 mm | stuuruitslag | 205 ° |
| vorkbreedte | 160 mm | vork uitrusting | markering voor de dwarsopname, klimwielen |
| draagbreedte | 535 mm | snelheffing | nee |
| bediening heffing | handmatig/hydraulisch | hydraulica uitrusting | overbelastingsbeveiliging |
| bediening wielonderstel | handmatig | neerlaatfunctie | regelbare daalinrichting |
| hefhoogte (min.) | 85 mm | dissel | functies heffen-rijden-neerlaten |
| hefhoogte (max.) | 200 mm | materiaal | staal |
| materiaal zwenk-/vorkwielen | nylon/nylon | oppervlak vork | m. poedercoating |
| materiaal zwenkwiel | nylon | kleur vork | blauw // RAL 5012 |
| materiaal vorkwielen | nylon | kleur dissel | zwart |
| vorkrol | enkel | materiaal zuiger | staal |
| diameter vorkwiel | 94 mm | oppervlak zuiger | hardverchromd en geslepen |
| breedte vorkwiel | 80 mm | gewicht | 125 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |

| | | |
|--------|---|---|
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood |
| 407817 |  | opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 626475 |  | Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten |