

## Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite  
520 x 1170 x 690 mm, Inhalt 300 l, Aus  
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)  
in blau, Standfläche

Artikelnummer: 100569



## Cemo GFK Großbehälter

### GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 520 x 1170 x 690 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1010 x 530 mm
- Inhalt 300 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in blau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

### Technische Details




|             |              |                   |                |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| Behältertyp | Großbehälter | Wand Ausführung   | glatt, nahtlos |
| Euronorm    | nein         | Bodenkonstruktion | geschlossen    |
| Form        | konisch      | stapelbar         | nein           |
| Inhalt      | 300 l        | faltbar           | nein           |

|                   |                                       |                         |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Höhe              | 520 mm                                | nestbar                 | ja                                       |
| Länge             | 1170 mm                               | unterfahrbar            | nein                                     |
| Innenlänge        | 1100 mm                               | Unterbau                | Standfläche                              |
| Breite            | 690 mm                                | Einfahrbreite           | 655 mm                                   |
| Innenbreite       | 620 mm                                | Griff                   | Umlaufender Griffband                    |
| Bodenlänge        | 1018 mm                               | Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C |
| Bodenlänge innen  | 1010 mm                               | Lebensmittelgeeignet    | nein                                     |
| Bodenbreite       | 538 mm                                | Gefahrstoffeignung      | aggressive Medien                        |
| Bodenbreite innen | 530 mm                                | Deckel                  | als Zubehör (nicht enthalten)            |
| Material          | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Farbe                   | blau                                     |
| Wandkonstruktion  | geschlossen                           | Gewicht                 | 14 kg                                    |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100594 |  | Fahrgestell, Für 300 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1018 x 538 mm, Höhe mit Behälter 695 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| 100601 |  | Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 300 l Inhalt, Höhe 140 mm   |
| 704171 |  | Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 300 l Inhalt, in grau  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 240194 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm   |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz   |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |