

Rhewa Bodenwaage 800 834A/150

Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 650 x 550 mm, Wägebereich von 0,4 bis 150 kg, Ablesbarkeit in 20 / 50 g Schritten

Artikelnummer: 101410



Rhewa Bodenwaage 800 834A/150

für eichpflichtige Wägungen

Rhewa Bodenwaage 800 834A/150

- Eichfähig
- Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 650 x 550 mm
- Wägebereich von 0,4 bis 150 kg
- Ablesbarkeit in 20 / 50 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Trieren, Summieren
- LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Netzteil 230V/50 Hz

Technische Details

Waagentyp	Bodenwaage	Breite	650 mm
eichfähig	ja	Tiefe	550 mm
Material Plattform	Stahl	Stückzählfunktion	ja
Plattformbreite	650 mm	Trieren	ja
Plattformtiefe	550 mm	Aufstellung/Montage	Tisch/Boden
Wägebereich	0,4-150 kg	Farbe Ausführung	blau
Ablesbarkeit	20-50 g	WEEE-Registrierungsnummer	DE12995516

Waage Funktionen	Justieren (CAL), Rezeptur, Trieren, Summieren	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	50 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

Zubehör

185129		Schnittstellenkabel für Anzeigegerät für Tischwaage, Kabel 2,4 m lang
185131		Alternatives Anzeigegerät für Tischwaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
208693		Bodenstativ für Bodenwaage, Höhe 1300 mm, Oberfläche mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

146385		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in schwarz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210870		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz