

## stumpf Wertstoffbehälter

nicht brennbar, Inhalt 1 x 45 l, Höhe x Breite x Tiefe 650 x 380 x 320 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Deckel aus Stahl in grau, Unterbau 2 Frontrollen

Artikelnummer: 504177



## stumpf Wertstoffbehälter

Wertstoffbehälter



- Boden
- nicht brennbar
- Inhalt 1 x 45 l
- Höhe x Breite x Tiefe 650 x 380 x 320 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- mit Einwurfklappe
- selbstschließend
- Kopfteil abnehmbar
- Einfache Entleerung über Kopfteil
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Deckel aus Stahl in grau
- Unterbau 2 Frontrollen
- geprüft gemäß DIN 4102 BK A1

- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Entsorgungsmittel	Wertstoffbehälter	Schutzdach	nein
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Deckel	grau
Aufstellung/Montage	Boden	Material Korpus	Stahl
Inhalt	45 l	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Sammeleinheit	1 Stück	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Höhe	650 mm	Material Deckel	Stahl
Breite	380 mm	Entleerung über	Kopfteil
Tiefe	320 mm	stapelbar	nein
Brandschutz	nicht brennbar	Unterbau	2 Frontrollen
Innenbehälter	nein	Form	eckig
fahrbar	ja	Garantie	5 Jahre
Deckel	ja	Norm	DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Deckeltyp	Einwurfklappe	Gewicht	21 kg
Deckel Funktion	selbstschließend		

## Zubehör

204819		Aufkleberset für Wertstoffbehälter, Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Biomüll und Restmüll
500482		Müllsack, Inhalt 35 l, aus Kunststoff

## Dazu passt auch ...

468501		Drillapparat, Für Müllsack
501813		Alu-Kastenwagen, Traglast 200 kg, Inhalt 430 l, Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm, mit Vollgummi-Bereifung
505173		Aushangtasche, DIN A3 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
526031		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel