

Artikelnummer: 150545

Kurzbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel, 229 l

Langbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel: Zeer stevig van corrosievrij aluminiumlegering AlMg3 en AlMgSi volgens DIN 1725/1 en DIN 1745/1. De wanden zijn met trapeziumvormige ribben verstevigd. Alle transportwagens zijn voorzien van vervangbare kwaliteitswielen. De wielen zijn van massief rubber, stalen wielvorken, rollagers en afdekkappen. De 2 zwenkwielen zijn standaard met rem uitgevoerd, vlg. DIN EN 1757-3. De diameter van het wiel is afgestemd op het draagvermogen van de wagen (zie tabel)

Polyamide wielen en oplossingen op maat op aanvraag.

Model	afm. inw.:	Totale hoogte:	wiel-a
223 liter	700 x b 550 x h 580 mm	740 mm	100 mm
322 liter	960 x b 550 x h 610 mm	770 mm	100 mm
415 liter	1000 x b 640 x h 650 mm	845 mm	125 mm
560 liter	1250 x b 650 x h 680 mm	870 mm	125 mm
656 liter	1250 x b 700 x h 750 mm	945 mm	125 mm

