



## Schake clôture mobile Event

hauteur x longueur 1200 x 3000 mm,  
grosueur de la maille 290 x 100 mm,  
en acier galvanisé à chaud

Numéro d'article: 150172



## Schake Clôture mobile Event

clôture mobile

- convient pour le extérieur
- hauteur x longueur 1200 x 3000 mm
- grosueur de la maille 290 x 100 mm
- 3,3 mm d'épaisseur
- en acier galvanisé à chaud



## Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	hauteur de maille	290 mm
système de barrières	Clôture	largeur de maille	100 mm
type de clôture	clôture mobile	épaisseur du fil	3,3 mm
lieu d'utilisation	extérieur	matériau	acier
hauteur	1200 mm	surface	galvanisé à chaud
longueur	3000 mm	Poids	23,79 kg

## Accessoires

150137		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 185 x 700 x 500 mm, équipé de avec poignée de transport, en acier galvanisé à chaud
150139		Plaque de fond pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 150 x 130 x 160 mm, en acier galvanisé à chaud
150148		Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 170 x 1020 mm, équipé de avec dispositif pour 25 barrières, en acier galvanisé à chaud
150150		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 125 x 220 mm, équipé de avec 6 trous pour l'emboîtement des montants tubulaires, en béton
150153		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 145 x 250 mm, équipé de avec 6 trous pour l'emboîtement des montants tubulaires, en plastique recyclé, coloris noir
150158		Collier d'assemblage pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 51 x 135 x 87 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc