

PAVOY

armoire modulaire

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 521567



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

armoire modulaire




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- double porte battante
- portes à fleur
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 120 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)

- hauteur des tiroirs 1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm
- force par tiroir 60 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- tiroirs avec poignée encastrée
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en
comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

convient pour (secteurs)	entreprises industrielles, ateliers, entrepôts	matériau de finition	soudé
type de meuble	armoire	tablette réglable au pas	25 mm
type d'armoire	armoire modulaire	couleur de la tablette	comme couleur du corps
type de porte	double porte battante	surface de tablette	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	verrouillable	oui
largeur	1040 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
profondeur	630 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tablettes, tiroirs	glissière tiroir	sur glissière à galets
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	extension tiroir	85 %
type tablette/niveau	tablette en acier	blocage d'extension	oui
charge tablette	120 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre de tiroirs	3 pièce	poignée	poignée tournante
nombre x hauteur tiroirs	1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm	roulant	non
capacité de charge de tiroir	60 kg	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	stabilité / renfort / entretoise	
système de fermeture	serrure à cylindre	exécution porte	à fleur
soubassement	socle	Poids	156 kg
matériau	tôle d'acier		

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE