

fetra platenstandaard

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
opbouwconstructies: zonder beugel,
7 insteekmogelijkheden voor beugel,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw

Artikelnummer: 118664



fetra
Transportgeräte



fetra Platenstandaard

Draagvermogen 1200 kg

platenstandaard




- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van hout 1 kopzijde met looprol
- opbouwconstructies: zonder beugel, 7 insteekmogelijkheden voor beugel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	platform uitrusting	1 kopzijde met looprol
type wagen	platenstandaard	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1200 kg	kleur	briljantblauw // RAL5007
lengte laadvlak	1200 mm	constructies	geen
breedte laadvlak	800 mm	constructies functie	7 insteekmogelijkheden voor beugel

materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	45 kg
materiaal platform	hout		

Gerelateerde Producten

215416		opsteekbeugel, hoogte x breedte 300 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
215418		opsteekbeugel, hoogte x breedte 600 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
215420		opsteekbeugel, hoogte x breedte 900 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw