

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produkttyp-Bezeichnung | RUGGEDCOM RX1500PN LM TC2<br>RUGGEDCOM RX1500PN LM TC2 LINE MODULE DUAL T1/E1 VIA RJ45 (CHANNELIZED/UNCHANNELIZED) |
| Eignung zum Einsatz    | RX1500, RX1501, RX1510, RX1511, RX1512   |

### Schnittstellen

|   |     |
|---|-----|
| Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal                                       | 2   |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal</li> </ul> | 2   |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none"> <li>für Netzkomponenten bzw. Endgeräte</li> </ul>      | R48 |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> <li>während Transport</li> <li>Anmerkung</li> </ul> | -40 ... +85 °C<br>-40 ... +85 °C<br>-40 ... +85 °C<br>Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 Cel zulässig |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal  | 95 %  |
| Schutzart IP  | IP40  |

### Bauform, Maße und Gewichte

|   |                   |
|---|-------------------|
| Bauform   | Medienmodul       |
| Breite  | 20 mm             |
| Höhe  | 115 mm            |
| Tiefe   | 180 mm            |
| Nettogewicht  | 0,35 kg           |
| Beschichtung  | nein              |
| Befestigungsart <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbau auf Medienmodul-Steckplatz</li> </ul> | verschraubt<br>Ja |

### Normen, Spezifikationen, Zulassungen

|   |  |
|---|--|
| Norm <ul style="list-style-type: none"> <li>für EMV</li> <li>für Sicherheit / von CSA und UL</li> <li>für Ex-Zone / von CSA und UL</li> <li>für Störaussendung</li> </ul> | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)<br>UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7<br>Hazardous Locations: Class 1 Division 2<br>EN 61000-6-4 (Class A) |
|---|--|

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • für Störfestigkeit            | EN 61000-6-2                |
| Eignungsnachweis                | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 |
| • CE-Kennzeichnung              | Ja                          |
| • C-Tick                        | Nein                        |
| • KC-Zulassung                  | Nein                        |
| • E1-Zulassung                  | Nein                        |
| • Bahnanwendung nach EN 50155   | Ja                          |
| • Bahnanwendung nach EN 50124-1 | Ja                          |
| • IEC 61850-3                   | Ja                          |

### Weitere Informationen / Internet Links

|  |   |
|--|---|
| Internet-Link                                      |   |
| • zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor   | <a href="http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com">http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com</a> |
| • zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM                  | <a href="http://siemens.com/ruggedcom">http://siemens.com/ruggedcom</a>   |
| • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | <a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a>   |
| • zur Webseite: Industrielle Kommunikation         | <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>                             |
| • zur Webseite: Industry Mall                      | <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>                               |
| • zur Webseite: Information und Download Center    | <a href="http://www.siemens.com/automation/net/catalog">http://www.siemens.com/automation/net/catalog</a>       |
| • zur Webseite: Bilddatenbank                      | <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>                         |
| • zur Webseite: CAx-Download-Manager               | <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>   |
| • zur Webseite: Industry Online Support            | <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>                         |

**letzte Änderung:** 09.03.2015