

Hymer échafaudage roulant 8773

hauteur de portée 3,4 m, hauteur d'échafaudage 2,64 m, 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage, hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239943



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 3,4 m
- hauteur d'échafaudage 2,64 m
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur 1,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm
- 2 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- charge max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2
- selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie

- poids 112,9 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	équipement de sécurité échafauda	rambarde périphérique
type d'échafaudage	échafaudage roulant		150 kg/m ²
matériau échafaudage	aluminium	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
hauteur d'échafaudage	2,64 m	groupe d'échafaudage	2
hauteur	1,4 m	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
	3,4 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	1	rabattable	non
largeur de mezzanine modulaire	2450 mm	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 trappe de passage	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	1300 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	2 x 8	garantie	10 années
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable	Poids	112,9 kg