



# Product data sheet

Art nr.: 935400 ESD-Etageroller met duwbeugel

**Transportmiddelen**



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Met duwbeugel. Met 2 etages met legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Nuttige etageafstand 400 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	605
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	408
<b>Etagehoogten (mm)</b>	201, 630
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	100
<b>Totale lengte (mm)</b>	747
<b>Totale breedte (mm)</b>	414
<b>Totale hoogte (mm)</b>	970
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	22
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976193540