

Rollcart ESD-etagewagen

draagvermogen 300 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm, etage(s) van hout, elektrisch geleidend, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158369

Rollcart ESD-tafelwagen

met rechte greep

ESD-etagewagen

- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm
- hoogte x lengte x breedte 810 x 1190 x 600 mm
- etage(s) van hout, elektrisch geleidend
- etages met bordlijst van staal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal verwerking gelast

type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	ja
draagvermogen	300 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	990 mm	uitrichting duwbeugel	horizontaal
breedte laadvlak	590 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	3 stuks	banden	TPE
materiaal etage(s)	hout	materiaal behuizing	staal
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	wiel-ø	125 mm
whiteboardlijst	staal	wiellager	groefkogellager
randhoogte	15 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	810 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1190 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	600 mm	gewicht	36 kg
materiaal	staal		