


Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 3 x IBC, opslag
staand, hoogte x breedte x diepte
2245 x 3500 x 1450 mm, afsluitbaar
met vleugel deur, van staal verzinkt
met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200373



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor IBC



stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 3 x IBC, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 2245 x 3500 x 1450 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- afsluitbaar met vleugel deur
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd



meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	bodemopvangbak aantal	1 stuks
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
stellingveld	grondveld	type deur	vleugeldeur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal verwerking	gelast
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak	verzinkt // gelakt
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	kleur	blauw // RAL 5015
hoogte	2245 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
breedte	3500 mm	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
diepte	1450 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5015
stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit	3 x IBC	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
capaciteit ibc/ktc (max.)	3 stuks	levering	voorgemonteerd
opslag	staand	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
ventilatie kast	natuurlijk	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
gebruik	eenzijdig	gewicht	1200 kg
opslagniveau	1 stuks		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm