

Hymer Schiebeleiter SC 60

2 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge
2,99 - 4,95 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 157753



HYMER



Hymer Schiebeleiter SC 60

Schiebeleiter

- 2 x 10 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,31 m
- Holmlänge 2,99 - 4,95 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Leiternteile auch einzeln nutzbar
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 12 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Leiternteile auch einzeln nutzbar
Leitertyp	Schiebeleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	2,99-4,95 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	5,31 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-880 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	12 kg

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium