

**a.m.p.e.r.e.**

## Rammschutzplanke

Rack Mammut® Swing Gate



Element: Geländertür, Anbau rechts,  
Höhe x Breite 1100 x 1000 mm, Aus  
Polyolefin in gelb, Befestigung über  
Bodenplatte mit Bodenankern



Artikelnummer: 254298



### Rammschutzplanke

- Element: Geländertür, Anbau rechts
- Höhe x Breite 1100 x 1000 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Öffnung nach innen zwingt den Bediener, sich umzusehen
- Aus Polyolefin in gelb
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
- Lieferung inklusive Montagematerial



## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Rohrform	Rundrohr
Sicherheitsausstattung	Anfahrsschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Rammschutzplanke	Rammschutz Funktion	Öffnung nach innen zwingt den Bediener, sich umzusehen
Element	Geländertür	Material	Polyolefin
Höhe	1100 mm	Farbe Rammschutz	gelb
Breite	1000 mm	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Durchmesser Rohr	140 mm	Gewicht	67 kg

**Dazu passt auch ...**

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm