



Description:

Bacs t. 1, rouge en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 1 en 5 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent)
- volumes d'espace/de débordement : 0,46 L / 0,32 L
- Charge admissible 1,4 kg/capacité d'empilement : 168 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 2 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation et couvercles
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités Taille 1 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10^3 à 10^6 Ohm
- p=profondeur= 115 mm, l=largeur=102 mm, h=hauteur=74 mm
- Cotes intérieures : 84x87x63 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	671100
GTIN	4007228703245
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	30

Couleur	rouge
Volume en l	0,46
Poids (kg)	0,05
T x B x H (mm)	115 x 102 x 74

Suremballage

Contenu en morceaux	30
T x B x H (mm)	340 x 254 x 340

Poids par récipient (kg)	1,779
--------------------------	--------------

Palette

Nombre de cartons	60
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

Carton par étage	10
Poids (kg)	126,74