

## rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1470 x 600 mm, charge max. par tablette 400 kg, 4 niveaux avec tablette à segments, montants galvanisé, niveaux galvanisé, traverses avec revêtement plastique en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 149951



## Rayonnage grande largeur

### Champ de base

- Pour le stockage de charges lourdes et encombrantes

### Tablettes :

- Traverses progressives de grande largeur avec tablettes amovibles en tôle d'acier galvanisé
- Des goupilles de sécurité évitent tout décrochage des traverses
- Surface des traverses finition peinture époxy RAL 5010 bleu gentiane

### Montants :

- Montage sans vis ni boulons des traverses sur les échelles
- Les supports sont rivetés aux échelles par des tubes ronds horizontaux et diagonaux galvanisés
- Surface des échelles galvanisée

Livraison :

- Rayonnage de base avec 2 échelles et platines de sol à cheviller, traverses ou nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Livraison :

- Échelles non montées

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage facilité grâce aux raccords emboîtables

Conseil d'utilisation :



- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

## Détails techniques





type de meuble	rayonnage	tablettes	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type de soubassement	tablette à segments
champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	50 mm
convient pour (produit/matériau)	pour marchandises encombrantes	surface de tablette	galvanisé
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2500 mm	surface de traverses	a. revêt. plastique
largeur	1470 mm	équipement de rayonnage	tablettes
profondeur	600 mm	soubassement	pied (chevillable)

charge maxi par tablette	400 kg	couleur de traverse	bleu gentiane   RAL5010
largeur de compartiment	1350 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	1600 kg	Poids	87,2472995670995 kg

## Accessoires

701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc