

Scangrip lampe travail sans fil STAR

boîtier en plastique, Ampoule : DEL COB, avec chargeur portatif avec port USB, poignée ergonomique, portée d'éclairage 0,5 m, avec batterie



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 254505



lampe travail sans fil

- hauteur x longueur x largeur 98 x 156 x 103 mm
- boîtier en plastique
- Ampoule : DEL COB
- avec chargeur portatif avec port USB, poignée ergonomique
- durée d'éclairage 5 h
- portée d'éclairage 0,5 m
- avec variateur à 2 niveaux
- durée de charge 6 h
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe travail sans fil	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
type d'ampoule	DEL COB	matériau de boîtier	plastique
Portée d'éclairage	0,5 m	longueur	156 mm
Durée d'éclairage	5 h	hauteur	98 mm
flux lumineux	500-1000	largeur	103 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
alimentation	batterie	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
type de batterie	lithium-ions	garantie	3 années
capacité de batterie	5,2 Ah	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
Durée de charge	6 h	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	chargeur portatif avec port USB, poignée ergonomique	Poids	0,78 kg