

## Termékinformációk

**83 30 020**

### Csőfogó S-pofa

DIN 5234

- Keskeny, S-alakú pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Hárompontos felfekvés a csőre, önszorító
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	83 30 020
EAN	4003773014263
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	2.669 g
Méret	570 x 95 x 26 mm
Szabvány	DIN 5234

#### Műszaki jellemzők

fesztáv	70 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	70 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

