

Information produit

92 21 07

Brucelles universelles



- Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
- Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
- Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers
- Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs
- Acier inoxydable

Informations générales

Réf.	92 21 07
Référence alternative	3C.SA.B
EAN	4003773086734
Matériel	acier inoxydable
Intérieur des mâchoires	intérieur des mâchoires lisse
Poids	13 g
Dimensions	110 x 10 x 10 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Surface	finition mate
Finition	droite
Largeur des pointes (A)	0,2 mm
Largeur des pointes (B)	0,25 mm
Version pointe des brucelles	fine
Résistant à la corrosion	oui
Résistance aux acides	très bien
Certifiées ESD	non
Certifié VDE	non
Poignées	Industrie Electricité
Magnétique	non-magnétisable (80%)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.