


ESD-werkplekmat

COBAelite®

ESD - elektrisch geleidende uitvoering, lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-punt weerstand Rp-p $2.4 \times 10^6 \Omega$, hoogte x lengte x breedte 15 x 1200 x 900 mm, moeilijk ontvlambaar, Van polyurethaan met genopt oppervlak in zwart, bestendig tegen uv-straling



Artikelnummer: 184451



Ergonomische werkplekvloermatten COBAelite®

ESD-uitvoering met genopt oppervlak

ESD-werkplekmat









- geschikt voor binnen
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-punt weerstand Rp-p $2.4 \times 10^6 \Omega$
- hoogte x lengte x breedte 15 x 1200 x 900 mm
- Van polyurethaan met genopt oppervlak in zwart
- bestendig tegen uv-straling
- Temperatuurbestendig -40 tot +80 °C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- moeilijk ontvlambaar

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	dikte	15 mm
	vloerbedekking	elektrisch geleidend	ja
plaats van toepassing	binnen	geleidingsweerstand	lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-

			punt weerstand Rp-p 2.4x10 ⁶ O
materiaal loopvlak	polyurethaan	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
oppervlak vloerbedekking	genopt	bestendigheid	tegen uv-straling
kleur	zwart	brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar
hoogte	15 mm	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
lengte	1200 mm	gewicht	6 kg
breedte	900 mm		

Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje