




LED koudlichtunits van StarLight onderscheiden zich zowel door hoge kwaliteit in de afwerking als ook door uitstekende energie-efficiëntie dankzij milieuvriendelijke en duurzame LED-technologie.

Ondanks de passieve koeling zonder ventilatoren, overtreft de helderheid van deze unit die van een halogene koudlichtbron van 150W. Hierdoor is de Roma LED3 ideaal geschikt voor het gebruik in steriele ruimtes.

- niet flikkerend licht door geoptimaliseerde, efficiënte electronica
- robuuste aluminium behuizing in een modern design
- d.m.v. adapters aanpasbaar aan verschillende typen lichtgeleiders
- stapelbaar, horizontaal en verticaal opstelbaar
- inclusief netadapter

Technische gegevens	
Lichtstroom i.g.v. benutting lichtgeleider 1 m × Ø 9 mm	650 lm
Kleurwarmte	5.700 K
Aansluiting lichtgeleider	Ø 15 mm
Stroomverbruik	44 W
Werkstroom	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
LED levensduur	50.000 h (fabrieksspecificatie)
Afmetingen (L × B × H)	259 mm × 174 mm × 81 mm
Materiaal	geëloxeerd aluminium
Kleur	titanium en grijs
Gewicht	ca. 3,7 kg

Accessoires	
Zwanehals lichtgeleider 2-armig 450 mm	100-002929
Zwanehals lichtgeleider 3-armig 600 mm	100-003876
Flexibele lichtgeleider 1-armig 1600 mm	100-003906
Flexibele lichtgeleider 2-armig 800 mm	100-003901
Fibre optic kranslicht 52 mm	100-003890
Fibre optic kranslicht 66 mm	100-003894
Adapter voor Schott-lichtgeleider	100-005989

Leveringsomvang
LED koudlichtunit Roma LED3
netadapter

MADE
IN
GERMANY

