

RAU

Werkbank

Tom

Höhe x Breite x Tiefe 760 - 1080 x 750 x 1000 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz mit Lackleinölung in Buche, Traglast 500 kg, Höhenverstellung über Lochraster im Gestell, Gestellausführung 4 Füße, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



RAU.



Artikelnummer: 222067



RAU Werkbank Tom

die klassische Variante





Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 760 - 1080 x 750 x 1000 mm
- Plattenstärke 25 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz mit Lackleinölung in Buche
- Traglast 500 kg
- Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
- Gestellausführung 4 Füße
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Material Platte | Buche-Massivholz |
| Tischtyp | Werkbank | Oberfläche Platte | mit Lackleinölung |
| Gestellausführung | 4 Füße | Farbe Platte | Buche |
| Höhe | 760-1080 mm | Gestellform | 4-Fußgestell |
| Breite | 750 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 1000 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 25 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Traglast | 500 kg | fahrbar | nein |
| höhenverstellbar | ja | Anlieferung | zerlegt |
| Höhenverstellung durch | Lochraster im Gestell | Garantie | 5 Jahre |
| Werkbank Ausstattung | keine | Gewicht | 39,85 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 222105 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 425 x 600 mm, 1 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222106 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222107 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 540 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222108 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222109 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 540 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222110 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222111 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222112 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222113 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222114 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 4 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |

| | | |
|--------|---|--|
| 222116 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 4 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222123 |  | Tastaturauszug für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 640 x 485 mm, Traglast 20 kg, mit ausziehbarer Mauseauflage, wahlweise links oder rechts |
| 222124 |  | CPU-Halter für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 150 - 230 x 500 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 222125 |  | PC-Rollladenschrank für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 360 x 650 mm, Rückwand mit Kabeldurchlass, Gerätelüfter und Filtermatte, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 222127 |  | Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 375 x 750 x 300 mm, Traglast 10 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, mit 3-seitigem Abrollrand |
| 222132 |  | 2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 150 mm |
| 222133 |  | 4 Lenkrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 150 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |