

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1002 x 604 mm, Feldlast 700 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 7 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 489046



Das Lagersystem



META Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld





- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1002 x 604 mm
- Feldlast 700 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm

- 7 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 7 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben





Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Material | Stahl |
| Regaltyp | Aktenregal | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalsystem | Schraubsystem | Fachbreite | 1000 mm |
| Regalfeld | Anbaufeld | Fachtiefe | 600 mm |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 2200 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 1002 mm | Feldlast | 700 kg |
| Tiefe | 604 mm | Oberfläche Boden | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 7 Stück | Oberfläche Ständer | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Ordnerhöhen | 7 Stück | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 80 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Stabilität | M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Gewicht | 35,103 kg |
| Nutzung | beidseitig | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 150072 |  | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150074 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 489217 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 726301 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 752 x 600 mm, Feldlast 700 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 7 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittpläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |