



Helawrap kabelbeschermingslang

HWPP voor industriële applicaties

Helawrap wordt gebruikt om kabels te bundelen en te beschermen in de elektrotechnische industrie, in schakel- en besturingspanelen, in de machinebouw en in vele andere industriële applicaties.

Hoofdkenmerken

- ideale oplossing voor het bundelen, beschermen en fixeren van bekabeling
- snel en moeiteloos te monteren
- goede slijtvastheid
- speciaal profiel maakt aftakken op ieder willekeurig punt mogelijk
- kan vaak verwijderd en aangebracht worden
- leverbaar in diverse kleuren en maten
- handige tool wordt meegeleverd



Applicatievideo: Helawrap



HWPP wordt vooral gebruikt als hoge flexibiliteit wordt vereist, zoals in deuren van schakelkasten.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +110 °C, met tussenpozen +140 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



TYPE	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HWPP8	9	grijs (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9	wit (WH)	25 m	HAT8	161-64104
	9	zilver (SR)	25 m	HAT8	161-64103
	9	zwart (BK)	25 m	HAT8	161-64101
HWPP16	16	grijs (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16	wit (WH)	25 m	HAT16	161-64207
	16	zilver (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16	zwart (BK)	25 m	HAT16	161-64201
HWPP20	21	grijs (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21	wit (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21	zilver (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21	zwart (BK)	25 m	HAT20	161-64301
HWPP25	27	grijs (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27	wit (WH)	25 m	HAT25	161-64407
	27	zilver (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27	zwart (BK)	25 m	HAT25	161-64401
HWPP30	32	grijs (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32	wit (WH)	25 m	HAT30	161-64504
	32	zilver (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32	zwart (BK)	25 m	HAT30	161-64501
HWPP40	42	zwart (BK)	20 m	HAT40	161-64601

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.