

### 9322 - cigarette lighter plug / plugg

- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available
- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning, Hellakontakt eller sigarettlighter plugg
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres



Technical specifications	Tekniske data	13,2 V*
Input voltage:	Inngangsspenning:	198-264 VAC / 260-340 VDC
Output voltage:	Utgangsspenning:	13,2 VDC
• Internally adjustable:	• Innvendig justerbar:	12,0 - 14,5 VDC
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	70 W
Max. load current:	Maks. laststrøm:	5 A
Load regulation:	Lastregulering:	< 3,0%
Line regulation:	Linjeregulering:	< 0,6%
Switch frequency:	Svitsjefrekvens:	35 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C
Ripple:	Rippel:	< 50 mV p-p 100 Hz < 50 mV p-p 35 kHz
Efficiency:	Virkningsgrad:	> 80%
Current limiting:	Strømbegrensning:	Yes / Ja
Overvoltage protection:	Overspenningsbeskyttelse:	zener
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3000 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	130 x 87 x 46 mm
Weight:	Vekt:	400 g

\* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.

### Voltage versions 9320 - Spenningsversjoner 9320

Input (VAC) Inngang (VAC)	Output (VDC) / Utgang (VDC)		Max. current (A) Maks. strøm (A)	Max. output power (W) Maks. utgangseffekt (W)
	Nom. / Nom.	Adjustable / Justerbar		
230	9	8,5 - 10,0	5	50
230	13,2	12,0 - 14,5	5	70
230	16	15,5 - 18,0	4,4	70
230	24 *	23,5 - 27,0	3	70
230	36	33,0 - 38,0	2	70

\* Available with bracket for DIN-rail montage / Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering