



Dauerlicht-LED, rot 230V,70mm

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

SL7-L230-R
171475
SL7-L230-R

EATON

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Modul mit LED
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	230/240 V AC
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Farbe			rot
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking E29184
UL File No.	NKCR
UL Category Control No.	UL report applies to both US and Canada
CSA File No.	NKCR
CSA Class No.	UL listed, certified by UL for use in Canada
North America Certification	UL Type 4, 4X, 13
Degree of Protection	

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit	g		> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			rot
Umgebungstemperatur	°C		-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht	g		80

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


Module

Lichtart		Dauerlicht
Leuchtmittel		LED
Leckstrom	A	< 0.003
Lebensdauer	h	> 100000
Abstrahlwinkel		360°
Strom-/Leistungsaufnahme		
230 /240V AC	A	0,027 - 0,028
Spannungsbereich		230/240 V AC ± 10 %

Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion		Dauerlicht
Farbe		rot
Außendurchmesser	mm	73
Schutzart (IP)		IP66
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	110 - 120
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	110 - 120
Betriebsspannung bei DC	V	0 - 0
Spannungsart		AC
Art des Leuchtmittels		LED
Gehäusefarbe		schwarz

Abmessungen



Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule

IL047004ZU SL7, Lichtmodule,
Akustikmodule

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf