

Datenblatt

Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Standard, 2-teilig



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004-R
 GTIN: 4026092071236
 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdiichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Schachtsystem	zweiteiliger Schacht
Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	4
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch

Abmessungen

Gewicht netto	94 kg
Gewicht brutto	105 kg
Durchmesser	630 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück	765 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante	790 mm
Aufstellfläche Höhe	1620 mm
Einbringmaß Länge	1400 mm
Einbringmaß Breite	1300 mm
Einbringmaß Höhe	790 mm
Verpackungsmaß Länge	1400 mm
Verpackungsmaß Breite	1300 mm
Verpackungsmaß Höhe	1620 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1090 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1160 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	560 l
Gesamtvolumen	960 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l