

rayonnage cantilever

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1000 x 740 mm, 1 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 4 niveaux de stockage, montants en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 157837



Rayonnage cantilever

Champ de montage

rayonnage cantilever

- rayonnage suivant
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1000 x 740 mm
- 1 montants
- force par montant 1500 kg
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- 4 niveaux de stockage
- avec rebord antichute
- force par bras 450 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- réglable au pas de 100 mm
- profondeur utile 600 mm
- structure en acier
- montants en RAL5010 bleu gentiane
- bras en RAL5010 bleu gentiane
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

type de meuble	rayonnage	équipement bras	protection contre déroulement
type de rayonnage	rayonnage cantilever	tablette réglable au pas	100 mm
champ de rayonnage	rayonnage suivant	Nombre de montants	1 pièce
utilisation	unilatéral	Nombre de bras pour rayonnage ca	3 pièce
hauteur	2000 mm	charge par bras	450 kg
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur utile	600 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	740 mm	couleur des bras en porte-à-faux	bleu gentiane // RAL5010
Nombre de niveaux de stockage	4 pièce	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
charge par montant	1500 kg	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
modèle de bras en porte-à-faux	droit	Poids	105 kg
Exécution longueur du bras pour	bras de longueur identique		

Accessoires

157838		bras pour rayonnage cantilever, force par bras 450 kg
157839		butée de sécurité pour bras pour rayonnage cantilever, hauteur 100 mm