

fetra châssis roulant

force 400 kg, plateau longueur x largeur 700 x 700 mm, hauteur de charge 190 mm, plateforme en bois, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118589



fetra Plateau roulant

Force 400 kg

châssis roulant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 700 x 700 mm
- hauteur de charge 190 mm
- plateforme en bois
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	couleur	bleu brillant // RAL5007
type de rouleur	châssis roulant	barre directrice	non
charge	400 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	non	pneumatique	TPE
hauteur de charge	190 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	700 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	700 mm	Ø de roue	125 mm
matériau de plateforme	bois	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de châssis	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	19 kg
surface	finition peinture époxy		

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal