

dolly

draagvermogen 300 kg, platform open, platform van staal, met gekleurde kunststof hoeken, 4 zwenkwielen, met TPE-banden



Artikelnummer: 244063

dolly

- draagvermogen 300 kg
- lengte x breedte 615 x 415 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- platform van staal, met gekleurde kunststof hoeken
- Door stapelframe aan de hoeken stapelbaar
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	300 kg	banden	TPE
euronorm	ja	diameter wiel	100 mm
platform constructie	open	lengte	615 mm
materiaal platform	staal	breedte	415 mm
platform uitrusting	gekleurde kunststof hoeken	gewicht	4,9 kg

