



Applique murale et plafonnier SURFACE CIRCULAR SENSOR

Eclairage intérieur avec capteur haute fréquence pour la détection de la lumière du jour et des mouvements

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- réglage facile de la portée du capteur, détection de la lumière du jour et de la durée d'éclairage
- jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport à des lampes utilisant des lampes fluorescentes compactes
- installation facile et rapide
- lumière très homogène
- résistance aux chocs : IK03
- corps métallique, recouvrement PMMA
- plage de température ambiante en cours de fonctionnement : -20...+40 °C
- utilisation uniquement à l'intérieur, ne convient pas à l'extérieur

- **durée de vie** : jusqu'à 30.000 heures
- **dimnable** : non • **tension** : 220-240 V
- **fréquence réseau** : 50-60 Hz
- **teneur en mercure** : 0,0 mg
- **angle de rayonnement** : 120 degrés
- **indice de protection** : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)

Exemples d'utilisation : - couloirs

- cages d'escaliers
- salles de bain
- entrées



Applique murale et plafonnier SURFACE CIRCULAR SENSOR



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
13 watts		920 lm	80 Ra	3.000 K			250 mm		617902	63002360
		960 lm	80 Ra	4.000 K			250 mm		617926	63002361
18 watts		1.440 lm	80 Ra	3.000 K			350 mm		617988	63002364
		1.440 lm	80 Ra	4.000 K			350 mm		618008	63002365
24 watts		1.920 lm	80 Ra	3.000 K			400 mm		618084	63002368
		1.920 lm	80 Ra	4.000 K			400 mm		618121	63002369